Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7284.135

Ekstrabeslag til profilskinner

Stat: 06-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7284.135 - Ekstrabeslag til profilskinner med L-formede profilskinner

Modvirker forvridning af de monterede profilskinner ved ulige fordelt belastning, monteres direkte på 482,6 mm (19") profilskinner og det i dybden monterede systemchassis.



Funktioner

Best.nr.	DK 7284.135
Produktbeskrivelse	Ekstrabeslaget modvirker forvridning af profilskinner monteret på indbygningsvinkler ved stærkt ulige fordelt belastning. Det monteres direkte på 482,6 mm (19")-profilskinner og det i dybden monterede systemchassis (indre niveau).
Anvendelsesområder	Til opgradering af eksisterende TS applikationer til 800 mm brede TS-netværksskabe
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Passer til	Bokstype: TS Bredde: 800 mm
Indbygningsmål	Installation depth for components: 482,6 mm Indbygningsbredde for komponenter: 19"
Montageanvisning	Til det indvendige montageniveau kræves desuden TS-systemchassis 17 x 73 mm
Pakkestørrelse	2 stk.
Nettovægt	0,6 kg
Bruttovægt	0,621 kg

Funktioner

Toldtarifnummer	83024900
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivelse	DK Montagevinkler Ekstrabeslag, 482.6 mm (19"), til L-formede profilskinner, til B: 800 mm, til TS