


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7299.000

Andet montageniveau

Stat: 12-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7299.000 - Andet montageniveau til Data Rack

Til montage af 482,6 mm (19") netværkskomponenter eller til montage af apparathylder og glideskinner.



Funktioner

Best.nr.	DK 7299.000
Produktbeskrivelse	Til montage af 482,6 mm (19")-netværkskomponenter eller til montage af apparathylder og glideskinner. 482,6 mm (19")-profilhulning på forsiden, hulcenterafstand 465 mm, på bagsiden 470 mm, afstemt efter montage af patchpaneler og kabelføringskinner. Montageniveauet kan placeres i trin på 50 mm. Mindste niveaufstand 150 mm, maksimal niveaufstand 350 mm.
Materiale	Stålplade, 2 mm
Overflade	Lakeret
Farve	Profilramme: RAL 7035 Panel: RAL 5018
Leveringsomfang	Vridefast profilramme med 482,6 mm (19") hulmønster Montagetilbehør
Indbygningsmål	Installation depth for components: 482,6 mm Indbygningbredde for komponenter: 19"
Højdeenheder	45 HE
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	13,899 kg
Bruttovægt	14,63 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	55,7 kg CO2 eq (Cat B)

Funktioner

Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer
Toldtarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	DK Andet montageniveau, 45 U, 482.6 mm (19"), til Data Rack