


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7401.000

Dybdestag

Stat: 08-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7401.000 - Dybdestag til Data Rack

Til montage og stabilisering af to 482,6 mm (19") montageniveauer i Data Rack, kan justeres i længden.

Funktioner

Best.nr.	DK 7401.000
Produktbeskrivelse	Til montage og stabilisering af to 482,6mm (19")-montageniveauer i datarack. Dybdestagene kan tilpasses i længden, således at de kan indstilles til afstandene 250, 300 og 350 mm mellem montageniveauerne.
Materiale	Stålplade
Overflade	Lakeret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Indbygningsmål	Installation depth for components: 482,6 mm Indbygningsbredde for komponenter: 19"
Pakkestørrelse	2 stk.
Nettovægt	0,76 kg
Bruttovægt	0,906 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	DK Dybdestag