Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7480.035

Energy-Box, 482,6 mm (19")

Stat: 08-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

DK 7480.035 - Energy-Box, 482,6 mm (19")

Dybderegulerbar DIN-skinne til indbygningsenheder efter DIN 43 880 i størrelse 1 – 3, maksimalt montage af 22 indbygningsenheder.

Funktioner

Best.nr.	DK 7480.035
Produktbeskrivelse	En dybderegulerbar DIN-skinne til indbygningsenheder iht. DIN 43 880 i størrelse 1-3, for eksempel til montage af indbygningsstikdåser, beskyttelsesafbrydere osv., med kabelaflastning bagtil, med hver en N- og PE-skinne på isoleret sokkel.
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Energy-Box med DIN-skinne, der kan indstilles i højden til indbygningsenheder iht. DIN 43880, komponentstørrelse 1-3, med børsteliste bag på til kabelindføring Plastkappe inklusive afdækning af tomrum (UL94-V0) 44 tilslutningsklemmer, 4 mm² 2 tilslutningsklemmer, 16 mm² 2 blændafdækninger 12 rækkespændebånd til aflastning af tilslutningskabler Typestrimler, selvklæbende
Maks. opdelingsenheder à 18 mm	22
Bemærk	Individuel fabriksbestykning med beskyttelsesbrydere på forespørgsel.
Dimensioner	Bredde: 482,6 mm Højde: 132,5 mm Dybde: 155 mm
Højdeenheder	3 HE
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	2,354 kg
Bruttovægt	2,54 kg
Toldtarifnummer	85366990

Funktioner

ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	DK Energy-Box, BHD: 482,6 (19")x132,5x155 mm, max. 22 Opdelingsenheder