

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7480.300

Energy-Box, 482,6 mm (19")

Stat: 21-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7480.300 - Energy-Box, 482,6 mm (19") udtrækkelig

Designet til montage af såvel jævnstrøms- som vekselstrømskomponenter, udtrækkelig komponentfront giver optimal adgang til ledningsrummet oven- og nedefra.

Funktioner

Best.nr.	DK 7480.300
Produktbeskrivelse	En dybderegulerbar DIN-skinne til "snap"-montage af indbygningenheder efter DIN 43 880 i størrelse 1-3 (f.eks. til montage af indbygningstikdåser, beskyttelsesbrydere mv. eller hele installationsgrupper. Kabelafastning bagtil. To strømfordelingskinner med tilslutningsklemmer på isoleret sokkel. Plastkappe inklusive tomfeltsafdækning. Maksimal montagekapacitet = 22 TE (22 x 18 mm = 396 mm). Kabinethøjde: 3 HE. Kabinetybde: 223 mm. Maksimalt udtrækningsmål: 220 mm. Tilslutningsklemmer: 4 klemmer 35 mm ² , 18 klemmer 16 mm ² (pr. skinne).
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Energy-Box med blændafdækninger af plast. Tilslutningsklemme 18 tilslutningsklemmer, 16 mm ² 4 tilslutningsklemmer, 35 mm ² Trækaflastning Typestrimler Børsteliste
Maks. opdelingsenheder à 18 mm	22
Dimensioner	Bredde: 482,6 mm Dybde: 220 mm
Højdeenheder	3 HE
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	6,1 kg
Bruttovægt	6,14 kg
Toldtarifnummer	94032080

Funktioner

ETIM 9	EC002006
ECLASS 8.0	27189268
Produktbeskrivelse	DK Energy-Box, 482.6 mm (19"), udtræk
