Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7501.000
VerticalBox

Stat: 07-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

DK 7501.000 - VerticalBox

Kompakt 19" kabinet til mindre netværk, kan anvendes som væg-, under- eller desktopskab.







Funktioner

Best.nr.	DK 7501.000
Produktbeskrivelse	Kompakt 19" kabinet til mindre netværk.
Fordele	Kan anvendes som væg-, under- eller desktopskab Fri adgang til indvendig udbygning fra tre sider Passiv ventilation via ventilationsslidser Bagplade forberedt til ventilatormontage Lågehængslingsside kan frit vælges Pladsbesparende, vertikal holder til 19"-udvidelseskomponenter i siden
Materiale	Stålplade Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Overflade	Pulverlakeret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Kabinet med glaslåge Sideplader (1 x fast monteret, 1 x indstukket) med ventilationsslidser Forprægninger til kabelindføring i top og bund Bagplade forberedt, med forprægninger til kabelindføring og ventilatormontage 19" montageniveau, 5 HE, horisontalt fortil og bagtil, dybderegulerbart, niveauafstand 434 – 489 mm Sikkerhedslås 12321 på låge, side- og bagplade 4 plastfødder, selvklæbende

© Rittal 2026

Funktioner

Højdeenheder	5 HE
Dimensioner	Bredde: 300 mm Højde: 540 mm Dybde: 600 mm
Indbygningshøjde for komponenter	5 HE
Grundmateriale	Stålplade
Belastningsevne	250 N
Maks. belastning (statisk) pr. skab iht. UL 2416	250 N
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	16,188 kg
Bruttovægt	17,04 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	64,9 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Produktbeskrivelse	DK VerticalBox, kompakt 19"-kabinet til små netværk, med ventilationsslidser til passiv ventilation, 5 HE, BHD: 300x540x600 mm

Godkendelser.

Forklaringer.	Producenterklæring