Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7507.110

FlatBox

Stat: 07-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7507.110 - FlatBox

Skabet leveres usamlet. Optimal adgang og fleksibel anvendelse både som væg- og standerskab.





Funktioner

Best.nr.	DK 7507.110
Udgave	med 19" profilskinner
Produktbeskrivelse	Kan både anvendes som væg- og standerskab.
Fordele	Hurtig montage uden brug af værktøj Systemopbygning i det åbne 19"-rack
Materiale	Stålplade Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Overflade	Pulverlakeret
Farve	RAL 7035

Funktioner

Leveringsomfang	Kabinet leveres usamlet 1 vægdel 2 sidekonsoller 2 top-/bundplader med udskæringer til kabelindføring via børstelister 4 børstelister 2 sideplader, aflåselige 1 glaslåge, aflåselig, sikkerhedslås 3524 E, lågehængslingsside kan frit vælges Forbindelseselementer til værktøjsfri hurtigmontage PE-sæt til systemkorrekt potentialudligning af alle skabsdele 19"-profilskinner
Højdeenheder	9 HE
Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 492 mm Dybde: 600 mm
Indbygningshøjde for komponenter	9 HE
Belastningsevne	maks. 450 N
Bemærk	Maks. indbygningsdybde: Dybde – 58 mm fra bagplade Maks. niveauafstand ved to 19"-niveauer: Dybde – 104 mm Lågeåbningsvinkel er maks. 210°
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	24,42 kg
Bruttovægt	26,3 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	102,9 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

Funktioner

Produktbeskrivelse	DK Flatbox, BHD: 600x492x600 mm, 9 U, med 482.6 mm (19")-profilskinner

Godkendelser.

Forklaringer.	Producenterklæring