


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7507.200 FlatBox

Stat: 03-07-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7507.200 - FlatBox

Skabet leveres usamlet. Optimal adgang og fleksibel anvendelse både som væg- og standerskab.



## Funktioner

Best.nr.	DK 7507.200
Udgave	med 19" monteringsramme
Produktbeskrivelse	Kan både anvendes som væg- og standerskab.
Fordele	Hurtig montage uden brug af værktøj Systemopbygning i det åbne 19"-rack
Materiale	Stålplade Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Overflade	Pulverlakeret
Farve	RAL 7035

# Funktioner

Leveringsomfang	Kabinet leveres usamlet 1 vægdel 2 sidekonsoller 2 top-/bundplader med udskæringer til kabelindføring via børstelister 2 sideplader, aflåselige 1 glaslåge, aflåselig, sikkerhedslås 3524 E, lågehængslingsside kan frit vælges Forbindelselementer til værktøjsfri hurtigmontage PE-sæt til systemkorrekt potentialudligning af alle skabsdele 19" montageramme
Højdeenheder	15 HE
Dimensioner	Bredde: 700 mm Højde: 758 mm Dybde: 700 mm
Indbygningshøjde for komponenter	15 HE
Belastningsevne	maks. 750 N
Bemærk	Maks. indbygningsdybde: Dybde – 58 mm fra bagplade Maks. niveaufstand ved to 19"-niveauer: Dybde – 104 mm Lågeåbningsvinkel er maks. 210°
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	39,9 kg
Bruttovægt	41,8 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	160 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Produktbeskrivelse	DK Flatbox, BHD: 700x758x700 mm, 15 U, med 482.6 mm (19")-montageramme

# Godkendelser.

---

Forklaringer.

Producenterklæring