

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7543.000

PE-skinne, vertikal

Stat: 08-07-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7543.000 - PE-skinne, vertikal til VX, VX IT

Med de medfølgende PE-ledere kan patch-panelernes kabelaflastningsbøjler tilsluttes stjernepunktformet, PE-klemmerne kan reguleres variabelt, maksimal belastning for strømskinnen ca. 200 A.

Funktioner

Best.nr.	DK 7543.000
Produktbeskrivelse	Nem mulighed for montage på rammens 25 mm DIN-hulmønster eller på 482,6 mm (19")-profilskiner. Med de medfølgende PE-ledere kan patchpanelernes kabelaflastningsbøjler PE-tilsluttes stjernepunktformet. PE-klemmerne kan reguleres variabelt. Maksimal belastning for skinnen ca. 200 A.
Leveringsomfang	PE-skinne af E-Cu 57 iht. DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm null 15 PE-ledninger 6 mm ² , L = 500 mm Inkl. montagematerialer
Dimensioner	Længde: 945 mm
Passer til	Bokstype: VX VX IT TS Højde: 1.200 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1,581 kg
Bruttovægt	1,8 kg
Toldtarifnummer	74198090
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605
Produktbeskrivelse	DK PE-skinne, vertikal, L: 945 mm, til højde 1200 mm, PE-skiner: 15x 6 mm ² , L: 500 mm, ledertilslutningsklemmer: 16x 2,5-16 mm ²