


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7643.000

## Vægkabinetter AE

Stat: 15-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7643.000 - Vægkabinetter AE med 19" profilskinner, dybderegulerbare

Vægkabinet til mindre netværk med fastsiddende 19" montageniveau og flangeplade med børstelite til kabelindføring i bunden. Kapslingsklasse IP 55.

## Funktioner

Best.nr.	DK 7643.000
Produktbeskrivelse	Vægkabinetter til mindre netværk med høj kapslingsklasse.
Materiale	Kabinet: Stålblade
Overflade	Kabinet: pulverlakeret Profilskinner: galvaniseret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Kabinet med hængslet låge Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats Flangeplade med børstelite til kabelindføring i skabets bund Profilskinner, 482,6 mm (19"), trinløst regulerbare i dybden C-profilskinne til kabelafastning på bagpladen Pladevinkel for eventuel fastgørelse af PE-skinne eller en 19" stikdåse
Højdeenheder	13 HE
Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 600 mm Dybde: 350 mm
Indbygningsdybde	310 mm
Indbygningshøjde for komponenter	13 HE
Position lågeanslag	højre, kan flyttes til venstre
Antal låse	2
Grundmateriale	Stålblade
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	Op til IP 66 (afhængigt af den valgte flangeplade)

# Funktioner

---

Flangeplade	Størrelse: 5 Antal: 1
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	23,399 kg
Bruttovægt	25 kg
Toldtarifnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180208
Produktbeskrivelse	DK Vægskab AE, BHD:600x600x350 mm, 13 U, AE 1360

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	TÜV VDE
---------------	------------