

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7645.000

Vægkabinetter AE

Stat: 21-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7645.000 - Vægkabinetter AE med 19" profilskinner, dybderegulerbare

Vægkabinet til mindre netværk med fastsiddende 19" montageniveau og flangeplade med børstelite til kabelindføring i bunden. Kapslingsklasse IP 55.

Funktioner

Best.nr.	DK 7645.000
Produktbeskrivelse	Vægkabinetter til mindre netværk med høj kapslingsklasse.
Materiale	Kabinet: Stålblade
Overflade	Kabinet: pulverlakeret Profilskinner: galvaniseret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Kabinet med hængslet låge Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats Flangeplade med børstelite til kabelindføring i skabets bund Profilskinner, 482,6 mm (19"), trinløst regulerbare i dybden C-profilskinne til kabelafastning på bagpladen Pladevinkel for eventuel fastgørelse af PE-skinne eller en 19" stikdåse
Højdeenheder	16 HE
Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 760 mm Dybde: 350 mm
Indbygningsdybde	310 mm
Indbygningshøjde for komponenter	16 HE
Position lågeanslag	højre, kan flyttes til venstre
Antal låse	2
Grundmateriale	Stålblade
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	Op til IP 66 (afhængigt af den valgte flangeplade)

Funktioner

Flangeplade	Størrelse: 5 Antal: 1
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	29,7 kg
Bruttovægt	30,1 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Produktbeskrivelse	DK Vægskab AE, BHD:600x760x350 mm, 16 U, AE 1376

Godkendelser.

Godkendelser.	TÜV VDE
---------------	------------