Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# AX 7646.400

# Vægkabinet AX IT

Stat: 05-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AX 7646.400 - Vægkabinet AX IT med 19" profilskinner, dybderegulerbare

It-vægkabinet med høj kapslingsklasse til industriel brug. Med dybdevariabel 19"-profilskinne og flangeplade med børsteliste til kabelføring i kabinetbunden. Beskyttelsesklasse op til IP 66 (afhængigt af den valgte flangeplade).





## Funktioner

| | |
|---|---|
| Best.nr. | AX 7646.400 |
| Udgave | Vægkabinet IT<br>med 19" profilskinner, dybderegulerbare |
| Produktbeskrivelse | It-vægkabinet Basis AX med høj kapslingsklasse, til industriel brug. Sikker, beskyttet IT-integration direkte ved processen i produktionsanlægget. |
| Fordele | Komplet formonteret It-kabinet til øjeblikkelig montering af 19"-It-komponenter takket være dybdevariable profilskinner<br>Svejset kabinet konstruktion med fuldt lukket korpus sikrer den bedst mulige beskyttelse af udvidelseskomponenterne, op til IP 66<br>Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre<br>Maks. anvendelsesvolumen takket være ekstremt kompakt konstruktion<br>Individuel indvendig udbygning<br>Maksimal udskæring i kabinetbund med optimerede flangeplader giver op til 33 % mere plads til kabelføring<br>Komfortabel kabelindføring nedefra via en flangeplade med integreret børsteliste |

# Funktioner

| | |
|---|---|
| Materiale | Stålplade |
| Overflade | Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak<br>Indvendig udbygning: galvaniseret |
| Farve | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Formonteret IT-kabinet med hængslet låge, lukket hele vejen rundt<br>Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats<br>Flangeplade med børsteliste<br>482,6 mm 19"-Vinkel for, front montering i trin a 25 mm på 4 indvendige montageskinner med dybderegulering til indvendig udbygning<br>Montagevinkler<br>C-profilskinne, monteret på bagpladen |
| Højdeenheder | 15 HE |
| Dimensioner | Bredde: 600 mm<br>Højde: 800 mm<br>Dybde: 400 mm |
| Indbygningsdybde | 316 mm |
| Indbygningshøjde for komponenter | 15 HE |
| Position lågeanslag | højre, kan flyttes til venstre |
| Antal låse | 2 |
| Indbygningsmuligheder | Formonteret montagevinkel inkl. C-profilskinne til kabelaflastning<br>Montagevinkel til montage af central jordskinne<br>Montagevinkel til montage af 19"-stikdåseliste |
| Bemærk | Variant med UL-tilladelse fås på forespørgsel |
| Grundmateriale | Stålplade |
| Lås | Udførelse lås: Forvrider med 3 mm dobbeltkam-låseindsats<br>Antal låse: 2 |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 10 (ved henvendelse op til IP 66)<br>Op til IP 66 (afhængigt af den valgte flangeplade) |
| Flangeplade | Størrelse: 7<br>Antal: 1 |
| Antal låse | 2 |

© Rittal 2026

# Funktioner

| | |
|---|---|
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 32,3 kg |
| Bruttovægt | 32,5 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 123,8 kg CO2 eq (Cat B) |
| Bemærkning vedr. PCF-klasse | Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres |
| Toldtarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180208 |
| Produktbeskrivelse | AX IT wall-mounted IT distributor, 15 U, without mounting plate, with 482.6 mm (19") mounting angles, WHD: 600x800x400 mm (AX 1059), Pre-asembled IT enclosure with:, with hinged door, of all-round solid construction |

# Godkendelser.

| | |
|---|---|
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring<br>Overensstemmelseserklæring UK |