

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 7646.400

## Vægkabinet AX IT

Stat: 04-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 7646.400 - Vægkabinet AX IT med 19" profilskinner, dybderegulerbare

It-vægkabinet med høj kapslingsklasse til industriel brug. Med dybdevariabel 19"-profilskinne og flangeplade med børstelite til kabelføring i kabinetbunden. Beskyttelsesklasse op til IP 66 (afhængigt af den valgte flangeplade).



## Funktioner

Best.nr.	AX 7646.400
Udgave	Vægkabinet IT med 19" profilskinner, dybderegulerbare
Produktbeskrivelse	It-vægkabinet Basis AX med høj kapslingsklasse, til industriel brug. Sikker, beskyttet IT-integration direkte ved processen i produktionsanlægget.
Fordele	<ul style="list-style-type: none"><li>Komplet formonteret It-kabinet til øjeblikkelig montering af 19"-It-komponenter takket være dybdevariable profilskinner</li><li>Svejsset kabinet konstruktion med fuldt lukket korpus sikrer den bedst mulige beskyttelse af udvidelseskomponenterne, op til IP 66</li><li>Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre</li><li>Maks. anvendelsesvolumen takket være ekstremt kompakt konstruktion</li><li>Individuel indvendig udbygning</li><li>Maksimal udskæring i kabinetbund med optimerede flangeplader giver op til 33 % mere plads til kabelføring</li><li>Komfortabel kabelindføring nedefra via en flangeplade med integreret børstelite</li></ul>

# Funktioner

Materiale	Stålplade
Overflade	Kabinet og låge: Grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak Indvendig udbygning: galvaniseret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Formonteret IT-kabinet med hængslet låge, lukket hele vejen rundt Vridelås med 3 mm dobbeltkamlåseindsats Flangeplade med børsteliste 482,6 mm 19"-Vinkel for, front montering i trin a 25 mm på 4 indvendige montageskinner med dybderegulering til indvendig udbygning Montagevinkler C-profilskinne, monteret på bagpladen
Højdeenheder	15 HE
Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 800 mm Dybde: 400 mm
Indbygningsdybde	316 mm
Indbygningshøjde for komponenter	15 HE
Position lågeanslag	højre, kan flyttes til venstre
Antal låse	2
Indbygningsmuligheder	Formonteret montagevinkel inkl. C-profilskinne til kabelafkastning Montagevinkel til montage af central jordskinne Montagevinkel til montage af 19"-stikdåseliste
Bemærk	Variant med UL-tilladelse fås på forespørgsel
Grundmateriale	Stålplade
Lås	Udførelse lås: Forvrider med 3 mm dobbeltkam-låseindsats Antal låse: 2
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 10 (ved henvendelse op til IP 66) Op til IP 66 (afhængigt af den valgte flangeplade)
Flangeplade	Størrelse: 7 Antal: 1
Antal låse	2

# Funktioner

Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	32,3 kg
Bruttovægt	32,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	123,8 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Produktbeskrivelse	AX IT wall-mounted IT distributor, 15 U, without mounting plate, with 482.6 mm (19") mounting angles, WHD: 600x800x400 mm (AX 1059), Pre-assembled IT enclosure with:, with hinged door, of all-round solid construction

# Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK
---------------	---