


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7688.000 19"-profilskiner

Stat: 22-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7688.000 - 19"-profilskinner til DK PS, CS New Basic-kabinet

Til montage af 19"-komponenter i netværks- og serverracks og i udendørs kabinetter CS New Basic.

Funktioner

Best.nr.	DK 7688.000
Produktbeskrivelse	Til montage af 19"-komponenter i netværks- og serverskabe DK PS og i udendørs kabinetter CS New Basic-kabinet. Profilskinne kan dybdereguleres i 25 mm trin. Til montage af profilskinne kræves der en indbygningsvinkel.
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montagetilbehør
Højdeenheder	24 HE
Indbygningsmål	Installation depth for components: 482,6 mm Indbygningsbredde for komponenter: 19"
Passer til	Bokstype: CS Basic-kabinetter DK PS Højde: = 1.200 mm
Pakkestørrelse	2 stk.
Nettovægt	2,494 kg
Bruttovægt	2,693 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	10,3 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og erklæres
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Funktioner

Produktbeskrivelse

DK 482.6 mm (19")-profilskinner, 24 U, til H: 1200 mm