

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7712.135

Vægskab EL, 3-delt

Stat: 04-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7712.135 - Vægskab EL, 3-delt med montageskinner og profilskinner, dybderegulerbare

Vægkabinetter EL, 3-delte, formonteret med: flangeplade lukket, foroven og forneden, montageskinner, C-profilskinne, vægbeslag. Kapslingsklasse IP 55.

Funktioner

Best.nr.	DK 7712.135
Udgave	Vægkabinet IT med montageskinner og profilskinner, dybderegulerbare
Produktbeskrivelse	Vægkabinet med optimal tilgængelighed takket være svingdel.
Materiale	Væg- og svingdel: Stålplade, 1,5 mm Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Overflade	Pulverlakeret
General colour	RAL 7035
Farve	Væg- og svingdel: RAL 7035 Glaslåge: RAL 7035/7015 (skifergrå)
Leveringsomfang	Vægdelt med flangeplade lukket, foroven og forneden, to lodrette montageskinner og C-profilskinne, vandret, til kabelaflastning Svingdel med 25 mm hulmønster i front- og bagramme og to 19" profilskinner, foran, trinløst dybderegulerbare 4 vægbeslag 10 mm Designglaslåge 1 dobbeltbit-nøgle nr. 5 til el-skab Mini-komforthåndtag til låseindsatse Sikkerhedslås 3524 E
Højdeenheder	12 HE
Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 612 mm Dybde: 473 mm
Indbygningsdybde	420 mm

Funktioner

Indvendige dimensioner	Indv. bredde: 502 mm Indv. højde: 549 mm
Dybde svingdel	316 mm
Dybde på vægdel	135 mm
IK-kode	IK08
Bæreevne svingdel (statisk)	600 N
Grundmateriale	Stålplade
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 55
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	34,2 kg
Bruttovægt	36 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408
Produktbeskrivelse	DK Vægskab, 3-part, BHD: 600x612x473 mm, 12 U, med montageskinne, og profilskiner, dybdevariabel

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------