



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.201 Glaslåge, ventileret

Stat: 05-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.201 - Glaslåge, ventileret til TS, TS IT, VX SE

Til udskiftning af eksisterende låger. Med 180° hængsler og drejehåndtag med sikkerhedslås nr. 3524 E.

Funktioner

Best.nr.	DK 7824.201
Produktbeskrivelse	Flade perforeret på begge sider med åbent areal > 78 % for optimal luftgennemstrømning.
Materiale	Låge: Stålblade Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Overflade	Pulverlakeret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Glaslåge, ventileret Komforthåndtag til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E 180° hængsler (4 stk.) Inkl. montagematerialer
Montageanvisning	Til TS skabsrækker med stålbladedøre er det kun 180° hængslet 7824.520, der kan anvendes.
Passer til	Bokstype: TS TS IT SE Bredde: 600 mm Højde: 2.000 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	19,38 kg
Bruttovægt	20,4 kg
Toldtarifnummer	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivelse	DK-TS Glasdør, BxH: 600x2000 mm, ventileret