



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7824.282

## Stålblade-glaslåge, lodret delt

Stat: 05-04-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7824.282 - Stålplade-glaslåge, lodret delt Til TS 8

Til udskiftning af eksisterende låger. Takket være enkeltlågerens lille svingradius kan afstanden mellem de enkelte skabsrækker reduceres.

## Funktioner

Best.nr.	DK 7824.282
Produktbeskrivelse	Med indsat rude, 4-punkts stanglås og komforthåndtag til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E. Den delte udførelse muliggør pladsoptimeret opstilling af skabene og samtidig opnå den bedst mulige adgang som følge af den mindre afstand mellem de enkelte skabsrækker. Maks. lågeåbningsvinkel via de allerede integrerede 180° hængsler.
Materiale	Ramme: Stålplade Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Overflade	Pulverlakeret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. montage materialer
Bemærk	Højde 2200 mm kan ikke kombineres med svingramme 45 HE.
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 55
Passer til	Bokstype: TS 8 Bredde: 800 mm Højde: 2.200 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	37,6 kg
Bruttovægt	37,6 kg
Toldtarifnummer	94039910
ECLASS 8.0	27182204