

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.360

Stålpladelåge, vertikalt delt, ventileret

Stat: 04-03-2026 (Kilde: [k-d-a](#))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.360 - Stålpladelåge, vertikalt delt, ventileret til DK-TS

Til udskiftning af eksisterende låger. Takket være enkeltlågernes lille svingradius kan afstanden mellem de enkelte skabsrækker reduceres.

Funktioner

Best.nr.	DK 7824.360
Produktbeskrivelse	Med 130° hængsler og stanglås, inkl. komforthåndtag til låsecylinder med sikkerhedslås nr. 3524 E. Takket være enkeltlågernes lille svingradius kan afstanden mellem de enkelte skabsrækker reduceres. Lågens perforering på de ventilerede varianter understøtter yderligere klimatiseringen af installationerne. Perforeret flade med åbent areal > 78 %.
Materiale	Stålplade
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 20
Passer til	Bokstype: DK-TS Bredde: 600 mm Højde: 2.000 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	22,6 kg
Bruttovægt	23,2 kg
Toldtarifnummer	94032080
ECLASS 8.0	27182204