


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.380

Stålpladelåge, vertikalt delt, ventileret

Stat: 23-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.380 - Stålbladelåge, vertikalt delt, ventileret til DK-TS

Til udskiftning af eksisterende låger. Takket være enkeltlågenes lille svingradius kan afstanden mellem de enkelte skabsrækker reduceres.

Funktioner

Best.nr.	DK 7824.380
Produktbeskrivelse	Med 130° hængsler og stanglås, inkl. komforthåndtag til låsecylinder med sikkerhedslås nr. 3524 E. Takket være enkeltlågenes lille svingradius kan afstanden mellem de enkelte skabsrækker reduceres. Lågens perforering på de ventilerede varianter understøtter yderligere klimatiseringen af installationerne. Perforeret flade med åbent areal > 78 %.
Materiale	Stålblade
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 20
Passer til	Bokstype: DK-TS Bredde: 800 mm Højde: 2.000 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	26,32 kg
Bruttovægt	28 kg
Toldtarifnummer	94039910
ECLASS 8.0	27182204