


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.120

Profilskiner, 482,6 mm (19")

Stat: 15-11-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.120 - Profilskiner, 482,6 mm (19") til TS, CS Toptec

Profilskiner i udførelsen ombukket. Profilskiner fås alternativt som L-vinkel.

Funktioner

Best.nr.	DK 7827.120
Udgave	Ombukket
Fordele	Integrerede HE-markeringer på fronten gør systematisk opbygning inden for 19" niveauet lettere
Tekniske data	Integrerede 482,6 mm (19") huller (EIA-standard) Runde og firkantede huller i siden Kromateret for ledende forbindelse af 19" indbygninger
Materiale	Stålplade, 2 mm
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Dimensioner	Bredde: 482,6 mm
Højdeenheder	24 HE
Bemærk	Med profilskinerne kan også montagemålene 21", 23" og 24" realiseres. Sørg for at vælge glideskiner i henhold til den pågældende 19"-niveauafstand. For en kombination med de L-formede profilskiner kræves anvendelse af monteringsadapteren til L-formede profilskiner.
Passer til	Bokstype: TS 8 CS Toptec Højde: 1.200 mm
Pakkestørrelse	2 stk.
Nettovægt	3.45
Bruttovægt	3.64
Toldtarifnummer	73269098
EAN	4028177234857

Funktioner

ETIM 9	EC002620
--------	----------

ECLASS 8.0	27189261
------------	----------