

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.200

Profilskinner, 482,6 mm (19")

Stat: 14-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.200 - Profilskiner, 482,6 mm (19") til TS, CS Toptec

Profilskiner i udførelsen ombukket. Profilskiner fås alternativt som L-vinkel.

Funktioner

Best.nr.	DK 7827.200
Udgave	Ombukket
Fordele	Integrerede HE-markeringer på fronten gør systematisk opbygning inden for 19" niveauet lettere
Tekniske data	Integrerede 482,6 mm (19") huller (EIA-standard) Runde og firkantede huller i siden Kromateret for ledende forbindelse af 19" indbygninger
Materiale	Stålplade, 2 mm
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Dimensioner	Bredde: 482,6 mm
Højdeenheder	42 HE
Bemærk	Med profilskinerne kan også montagemålene 21", 23" og 24" realiseres. Sørg for at vælge glideskiner i henhold til den pågældende 19"-niveauafstand. For en kombination med de L-formede profilskiner kræves anvendelse af monteringsadapteren til L-formede profilskiner.
Passer til	Bokstype: TS 8 CS Toptec Højde: 2.000 mm
Pakkestørrelse	2 stk.
Nettovægt	5,842 kg
Bruttovægt	6,26 kg
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620

Funktioner

ECLASS 8.0

27189261