

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7827.201

## Profilskinner, 482,6 mm (19")

Stat: 28-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7827.201 - Profilskiner, 482,6 mm (19") til TS

L-formede profilskiner, også til montage af indbygningssæt til serversystemer.

## Funktioner

Best.nr.	DK 7827.201
Udgave	L-vinkel
Fordele	Integrerede HE-markeringer på fronten gør systematisk opbygning inden for 19" niveauet lettere L-formede profilskiner anvendes til indbygningssæt i serversystemer Egnet til 19" delvis udbygning
Tekniske data	Integrerede 482,6 mm (19") huller (EIA-standard) Runde og firkantede huller i siden Kromateret for ledende forbindelse af 19" indbygninger
Materiale	Stålplade, 2 mm
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Højdeenheder	42 HE
Bemærk	Sørg for at vælge glideskiner i henhold til den pågældende 19"-niveauafstand. For en kombination med de L-formede profilskiner kræves anvendelse af monteringsadapteren til L-formede profilskiner.
Passer til	Bokstype: TS Højde: 2.000 mm
Pakkestørrelse	2 stk.
Nettovægt	4,642 kg
Bruttovægt	4,842 kg
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

# Funktioner

---

Produktbeskrivelse

DK-TS Montagevinkler, 482.6 mm (19"), L-formede Montagevinkel, til  
H: 2000 mm, 42 U