

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.221

Profilskinner, 482,6 mm (19")

Stat: 06-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.221 - Profilskiner, 482,6 mm (19") til TS

L-formede profilskiner, også til montage af indbygningssæt til serversystemer.

Funktioner

Best.nr.	DK 7827.221
Udgave	L-vinkel
Fordele	Integrerede HE-markeringer på fronten gør systematisk opbygning inden for 19" niveauet lettere L-formede profilskiner anvendes til indbygningssæt i serversystemer Egnet til 19" delvis udbygning
Tekniske data	Integrerede 482,6 mm (19") huller (EIA-standard) Runde og firkantede huller i siden Kromateret for ledende forbindelse af 19" indbygninger
Materiale	Stålplade, 2 mm
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Højdeenheder	47 HE
Bemærk	Sørg for at vælge glideskiner i henhold til den pågældende 19"-niveauafstand. For en kombination med de L-formede profilskiner kræves anvendelse af monteringsadapteren til L-formede profilskiner.
Passer til	Bokstype: TS Højde: 2.200 mm
Pakkestørrelse	2 stk.
Nettovægt	4,958 kg
Bruttovægt	5,218 kg
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Funktioner

Produktbeskrivelse

DK-TS Montagevinkler, 482.6 mm (19"), L-formede Montagevinkel, til
H: 2200 mm, 47 U