


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.554 Indbyggningsramme 54 HE

Stat: 07-12-2025 Kilde: www.rittal.dk

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.554 - Indbygningsramme 54 HE Til TS 8

Til opbygning af et sideforskudt 19" niveau med en 42 HE nytteindbygningsflade samt til ekstra integrering af yderligere 12 HE, der kan indbygges vertikalt i siden.

Funktioner

Best.nr.	DK 7827.554
Produktbeskrivelse	Til opbygning af et sideforskudt 19" niveau med en 42 HE nytteindbygningsflade samt til ekstra integrering af yderligere 12 HE, der kan indbygges vertikalt i siden. Den ekstra sideudvidelse er fordelt på 3 over hinanden placerede indbygningsniveauer med en montageflade på hver 4 HE. Indbygningsrammen kan integreres fra såvel front- som bagsiden.
Materiale	Stålplade
Overflade	Indbygningsvinkel (galvaniseret) Sidepanel: lakeret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. 12 HE sidemontagepanel
Højdeenheder	54 HE
Indbygningsmål	Installation depth for components: 482,6 mm Indbygningsbredde for komponenter: 19"
Additional vertical installation space U	12 HE
Bemærkning vedr. produktnr.	Leveringstid oplyses på forespørgsel
Passer til	Bokstype: TS 8 Bredde: 800 mm Højde: 2.000 mm
Pakkestørrelse	1 sæt
Nettovægt	8
Bruttovægt	9
Toldtarifnummer	94039910

Funktioner

EAN	4028177302594
-----	---------------

ECLASS 8.0	27189261
------------	----------