


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.560

Indbygningssæt TS, breddevariabelt

Stat: 09-12-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.560 - Indbygningssæt TS, breddevariabelt 19"/metrisk i TS

Universaldybdestag til variabel montering af såvel L-formede som ombukkede profilskinner i dybden og bredden.



Funktioner

Best.nr.	DK 7827.560
Produktbeskrivelse	Universaldybdestag til variabel montering af såvel L-formede som ombukkede profilskinner i dybden og bredden. Indbygningssæt til alle breddemål: tommebaserede montagemål 19"/21"/23"/24", metriske montagemål 18/20 SU
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Passer til	Bokstype: TS 8 Dybde: 1.000 mm
Belastningsevne	200 kg statisk belastning per niveau
Pakkestørrelse	1 sæt
Nettovægt	2.3
Bruttovægt	2.55
Toldtarifnummer	73182900
EAN	4028177616042
ECLASS 8.0	27189234