

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7828.050 C-profilskinner

Stat: 13-03-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](https://www.rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7828.050 - C-profilskinner til TS, VX SE

Til direkte montage mellem de horisontale eller vertikale TS, SE-kabinetprofiler. Til fastgørelse mellem de horisontale TS, SE-kabinetprofiler skal holdevinkel med C-profil ligeledes anvendes. Takket være det universelt udformede montagestykke kan C-profilskinnerne valgfrit monteres på TS 8-rammens indre eller ydre niveau.

Funktioner

Best.nr.	DK 7828.050
Produktbeskrivelse	Til direkte montage mellem de horisontale eller vertikale TS, SE-kabinetprofiler. Til fastgørelse mellem de horisontale TS, SE-kabinetprofiler skal holdevinkel med C-profil ligeledes anvendes. Takket være det universelt udformede montagestykke kan C-profilskinnerne valgfrit monteres på TS 8-rammens indre eller ydre niveau.
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Længde	398 mm
Passer til	Bokstype: TS SE Bredde: = 500 mm Dybde: = 500 mm
Pakkestørrelse	4 stk.
Nettovægt	1,52 kg
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC000386
ECLASS 8.0	27400501
Produktbeskrivelse	DK C-profilskinner, L: 398 mm, til BxD: 500 mm, til TS, SE