



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7828.660

Apparathyld, fast monteret

Stat: 23-12-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7828.660 - Apparathyld, fast monteret Til TS 8

Montagestykker hægtes på rammen, fastgøres, og apparathylden lægges på, skabsbredde: 600 og 800 mm, belastningsevne: 75 kg.



Funktioner

Best.nr.	DK 7828.660
Produktbeskrivelse	Montagestykke hægtes på rammen, fastgøres, og apparathylden lægges på. Montage på TS-skabsprofil sikrer størst mulig aflægningsflade. Dimensioner: Højde 25 mm, bredde: Skabsbredde – 44 mm, dybde: Skabsdybde – 44 mm
Materiale	Stålplade
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Belastningsevne	75 kg, statisk fladebelastning
Bemærk	Kombineret anvendelse med vertikalt delte låger er ikke mulig. Kan ikke kombineres med teleskopskinner
Dimensioner	Bredde: 556 mm Højde: 25 mm Dybde: 556 mm
Passer til	Bokstype: TS 8 Bredde: 600 mm Dybde: 600 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	6.151
Bruttovægt	6.475

Funktioner

Toldtarifnummer	94039910
EAN	4028177235199
ECLASS 8.0	27189261