


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7828.950

Apparathyld, til høj belastning

Stat: 22-12-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7828.950 - Apparathyld, til høj belastning til netværksskabe TS med ombukkede profilskinner

Til fast indbygning mellem to 482,6 mm (19") montageniveauer, hænges op på ombukkede profilskinner, belastningsevne: 75 kg i galvaniseret udgave, 100 kg i lakeret udgave.

Funktioner

Best.nr.	DK 7828.950
Udgave	Galvaniseret
Produktbeskrivelse	Til fast indbygning mellem to 482,6 mm (19") montageniveauer. Apparathylden indhænges direkte på de ombukkede profilskinner.
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Distance between mounting levels	498 mm
Belastningsevne	75 kg, statisk fladebelastning
Bemærk	Kan ikke kombineres med teleskopskinner
Dimensioner	Bredde: 452,5 mm Højde: 20 mm Dybde: 478 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	2.597
Bruttovægt	2.797
Toldtarifnummer	94039910
EAN	4028177235250
ECLASS 8.0	27189261