


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7831.453 Colocation Racks TS

Stat: 10-05-2024 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7831.453 - Colocation Racks TS

Colocation rack TS 8, med 2 eller 4 adskilte funktionsområder.

Funktioner

Best.nr.	DK 7831.453
Fordele	Svejsset rammestativ Front- og baglåge fuldt ventileret. Åbent ventileret areal i den perforerede del > 78 % 2-punkts låsning Lågehængsling kan flyttes uden mekanisk bearbejdning Kabelindføring via top og bund (ekstra) Kan sammenbygges i alle niveauer Statisk bæreevne op til 1000 kg
Materiale	Stålplade
Overflade	Skabsramme: grundet Fladdele: grundet, pulverlakeret Profilskinner, montageramme og systemchassis: galvaniseret, kromateret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Stålpladelåger ventilerede, fortil og bagtil, med 180° hængsler Topplade, udelt, lukket Nivelleringsfødder 482,6 mm (19") niveau, L-formede profilskinner på systemchassis, fortil og bagtil, dybderegulerbart Potentialudligning af alle fladdele formonteret Enkeltfag, med skotplader/separat kabelføring per fag Komforthåndtag til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E
Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 2.200 mm Dybde: 1.000 mm
Indbygningshøjde for komponenter per låge	21 HE
Niveauafstand (i leveringstilstand)	740 mm

Funktioner

Number front doors	2
Number back doors	2
Bemærkning vedr. produktnr.	Leveringstid oplyses på forespørgsel
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Vægt/PS	173,5 kg
EAN	4028177642713
ETIM 7.0	EC002499
ECLASS 8.0	27180207