

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.725

Montageramme, 482,6 mm (19")

Stat: 16-12-2025 (Kilde: [rittal.com/da/da](https://www.rittal.com/da/da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.725 - Montageramme, 482,6 mm (19") til TS, CS Basic- og modulkabinetter

Til udbygning af det forreste og bageste 482,6 mm (19") niveau, den svejsede 482,6 mm (19") montageramme kan fastgøres fuldt variabelt i dybden.



Funktioner

Best.nr.	DK 7856.725
Produktbeskrivelse	Den svejsede 482,6 mm (19")-montageramme kan fastgøres fuldt variabelt i dybden og anvendes til udformning af det forreste og bageste 482,6 mm (19")-niveau. På siderne og bagsiden er montagerammen forsynet med TS 8-skabsprofilens hulsystem, således at der også her kan fastgøres diverse TS-systemtilbehør som f.eks. kabelafledningsskinner, kabelføringsbøjler mv.
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Dimensioner	Bredde: 482,6 mm
Højdeenheder	24 HE
Belastningsevne	Op til 10.000 N statisk last, ved ensartet lastfordeling på to 482,6 mm (19") montagerammer, ved fuld udbygning.
Bemærk	En kombination af 482,6 mm (19") montagerammer og ventilationsplade er ikke mulig. Til aktiv ventilation anbefaler vi indbygning af ventilationstopplade, modulopbygget.

Funktioner

Passer til	Bokstype: TS 8 CS Basicabinetter CS-modulkabinetter Bredde: 800 mm Højde: 1.200 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	10.246
Bruttovægt	10.785
Toldtarifnummer	73269098
EAN	4028177402393
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261