


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7858.160

Kabelaflastningsskinner, dybderegulerbare

Stat: 15-03-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7858.160 - Kabelafastningsskinner, dybderegulerbare til TS, TE

Til TS og 19" montageramme, giver mulighed for fleksibel tilpasning af deres længde til den givne montageafstand mellem de to 19" montagerammer.



Funktioner

Best.nr.	DK 7858.160
Produktbeskrivelse	Kan anvendes til TS og mellem TS IT-profilskinner i skabets dybde.
Anvendelsesområder	Til kabelføring på skabsramme og til trækaflastning af de førte kabler. Disse kan ved hjælp af kabelbindere eller velcrobånd fastgøres på aflastningsskinnerne. Kabelafastningsskinnerne kan hænges direkte på et 19"-montageniveau på tværs af bagsiden eller mellem to montagerammer i skabets dybde. En yderligere skruefastgørelse sikrer enheden. Skinernes dybderegulerbarhed giver mulighed for fleksibel tilpasning af deres længde til den givne montageafstand mellem de to 19"-montagerammer.
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montagetilbehør
Niveauafstand	325 - 575 mm
Bemærk	Montagemål + 152 mm = 19"-niveauafstand
Pakkestørrelse	4 stk.
Nettovægt	1 kg

Funktioner

Bruttovægt	1,104 kg
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeskrivelse	DK Kabelafastningsskinne, dybdevariabel, afstand mellem niveauer: 325-575 mm