

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7859.080 PSM Zero-U-Space

Stat: 04-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7859.080 - PSM Zero-U-Space

En eller to strømforsyninger med en eller tre faser, redundans ved skift af stikmodulets stikretning. Eventuelt med målemulighed i forbindelse med CMC III systemet.



Funktioner

| | |
|------------------------------------|--|
| Best.nr. | DK 7859.080 |
| Produktbeskrivelse | Det modulopbyggede system giver mulighed for standardkonfiguration af rackene ved hjælp af en lodret bæreskinne med 1-/3-faset forsyning. På bæreskinne kan de forskellige stikdåsemoduler til forsyning af de aktive komponenter klikkes på plads. Og det uden driftsafbrydelser, eftersom bæreprøfilet er berøringsbeskyttet opbygget. |
| Materiale | Aluminiumprofil, natureloxeret |
| Længde | 1.695 mm |
| Tilslutningstype (elektrisk) | Wago-stikdåse X-COM |
| Antal | 2 |
| Faser per forsyning | 3~ |
| Mærkestrøm (maks.) | 16 A |
| Moduludtag (maks.) | 6 |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 20 |
| Montageanvisning | Diverse tilslutningskabler, også til 1-fase-tilslutning |
| Dimensioner | Længde: 1.695 mm |

Funktioner

| | |
|------------------------------------|---|
| Passer til | Bokstype: VX IT Højde: ≥ 2.000 mm |
| Driftstemperatur | 5 °C...45 °C |
| Luftfugtighed (ikke kondenserende) | 10...90 % |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 2,5 kg |
| Bruttovægt | 2,8 kg |
| Toldtarifnummer | 85369001 |
| ETIM 9 | EC002762 |
| ECLASS 8.0 | 27371306 |
| Produktbeskrivelse | DK modular PDU, PSM busbar, modular power distribution for vertical installation, in the Zero-U-Space for 800 mm wide IT racks, 3~, 16 A, length 1695 mm, module slots: 6, infeeds: 2, connection: WAGO socket, x -COM, for enclosure height 2000 mm, aluminium section, natural anodised |

Godkendelser.

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring