

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7859.090 PSM Zero-U-Space

Stat: 28-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7859.090 - PSM Zero-U-Space

En eller to strømforsyninger med en eller tre faser, redundans ved skift af stikmodulets stikretning. Eventuelt med målemulighed i forbindelse med CMC III systemet.



## Funktioner

Best.nr.	DK 7859.090
Produktbeskrivelse	Det modulopbyggede system giver mulighed for standardkonfiguration af rackene ved hjælp af en lodret bæreskinne med 1-/3-faset forsyning. På bæreskinne kan de forskellige stikdåsemoduler til forsyning af de aktive komponenter klikkes på plads. Og det uden driftsafbrydelser, eftersom bæreprøfilet er berøringsbeskyttet opbygget.
Materiale	Aluminiumprofil, natureloxeret
Længde	1.695 mm
Længde tilslutningskabel	3 m
Tilslutningstype (elektrisk)	fast/CEE
Antal	1
Faser per forsyning	1~
Mærkestrøm (maks.)	32 A
Moduludtag (maks.)	5
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 20
Dimensioner	Længde: 1.695 mm

# Funktioner

---

Passer til	Bokstype: VX IT Højde: ≥ 2.000 mm
Driftstemperatur	5 °C...45 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)	10...90 %
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	4,9 kg
Bruttovægt	5,2 kg
Toldtarifnummer	85369001
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306
Produktbeskrivelse	DK modular PDU, PSM busbar, modular power distribution for vertical installation, in the Zero-U-Space for 800 mm wide IT racks, 1~, 32 A, length 1695 mm, module slots: 5, infeeds: 1, connection cable length: 3 m, CEE connector, for enclosure height 2000 mm, aluminium section, natural anodised

## Godkendelser.

---

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring
---------------	----------------------------