

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.050

Netværksskab TX CableNet

Stat: 23-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.050 - Netværksskab TX CableNet med glaslåge

It-netværksskab, formonteret med glaslåge, 19"-profilskinner, sidevægge og sokkel.



Funktioner

Best.nr.	TX 7888.050
Udgave	1. generation med glaslåge med sideplader

Funktioner

Fordele	<p>Topplade, flerdelt, lukket, bestående af en svejset midterdel og integration af kabelføringsstivere på ydersiden uden brug af værktøj</p> <p>Med åbninger i begge sider til kabelindføring i hele skabets dybde</p> <p>Toppladens midterdel og kabelføringsstivere med afrundede kanter til systemtilpasset kabelindføring under hensyntagen til den mindste bøjningsradius</p> <p>Topplade inkl. skjult udskæring til montering af en ventilatorenhed til aktiv ventilation</p> <p>Kabelføringsstiverne fjernes nemt uden brug af værktøj for at sikre nem og bekvem kabelindføring, og klipses derefter tilbage</p> <p>Takket være den integrerede bøjningsradius undgås en kabelføring over skarpe kanter</p> <p>Fleksibel kabelføring alt efter opstillingssted</p> <p>Sikker kabelilægning, der overholder kritiske krav til kabelbøjningsradius</p> <p>"Vandfalds"-koncept til kabelføring: nem og sikker kabelføring over taget</p> <p>Komfortabel adgang: enkel montage og demontage af sideplader og låger sikrer hurtig adgang til kabinettet indvendige område</p> <p>TS- og VX-kompatibelt tilbehør</p> <p>Omfattende tilbehørsprogram til individuel indretning</p>
Materiale	<p>Kabinet: Stålplade</p> <p>Låge: Stålplade, 1,2 mm</p> <p>Sidepanel: Stålplade, 1,2 mm</p> <p>19"-profilskinner: stålplade, 2 mm</p> <p>Kabinet: Stålplade</p> <p>Glaslåge: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm</p> <p>Sidepanel: Stålplade, 1,2 mm</p>
Overflade	<p>Skabsramme: grundet</p> <p>Fladdele: grundet, pulverlakeret</p>
General colour	RAL 7035
Farve	<p>RAL 7035</p> <p>Kabinetramme, topplade og låger inkl. håndtag: RAL 7035</p> <p>Indvendig udbygning: RAL 9005</p>

Funktioner

Leveringsomfang	Kabinet med glaslåge foran samt baglåge Skabsstel med låger og topplade Stålplade-glaslåge fortil, 130°-hængsler Stålpladelåge bagtil, lukket, udelt, 130°-hængsler Lås fortil og bagtil: Designgreb med sikkerhedslukning 3524 E Sideplader, aflåselige, inkl. sikkerhedslås 3524 E Topplade, svejst med vandfalds-koncept til kabelindføring i siden med skjult udskæring til ventilatormodul To 482,6 mm (19")-profilskinner, fortil og bagtil Rammepotentialudligning testet efter EN 60 950, monteret Sokkelsystem VX, 100 mm, ventileret 4 Nivelleringsfødder M12 inkl. sokkeladapter (vedlagt) Sokkelpaneler, ventileret (medfølger) Børstesæt til kabelindføring i toppladen (vedlagt) 10 kabelføringsbøjler i metal, 125 x 65 mm (medfølger) 24 x 19"-lukkemekanisme, 1 HE, kontaktende (medfølger) 50 hex-skruer, ledende (vedlagt) 4 kabelføringsskinner til kabelaflastning i skabets dybde ved hjælp af kabelbøjler (medfølger) IPPC-palle 19"-profilskinner
Dimensioner	Bredde: 800 mm Højde: 2.000 mm Dybde: 800 mm
Højdeenheder	42 HE
Højde sokkel	100 mm
Højde inkl. sokkel	2.100 mm
Niveauafstand (i leveringstilstand)	445 mm
19"-beslag	To 482,6 mm (19")-profilskinner, fortil og bagtil
Udgave	formonteret med sideplader
Udførelse topplade	Topplade, svejst med vandfalds-koncept til kabelindføring i siden med skjult udskæring til ventilatormodul
Design af bagdør	Stålpladelåge bagtil, lukket, udelt, 130°-hængsler
Design af fordør	Stålplade-glaslåge fortil, 130°-hængsler

Funktioner

Udførelse, 19"-niveau(er)	19"-niveau, fortil og bagtil
Belastningsevne	5000 N
Bemærk	Ved indbygning af en ventilationsmodul kræves der børsteskiner til kabelgennemføringsåbningerne, hvis disse anvendes, eller hvis dækpladerne er blevet fjernet Børstelister til afdækning af kabelindføringen fås separat og kan nemt bestilles via vores tilbehørsprogram.
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	140 kg
Bruttovægt	148 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivelse	Netværksskab TX CableNet formonteret, med glasdør fortil inkl. designhåndtag, stålpladelåge bag, sidevægge og sokkel, samt væsentlige elementer inden for kabelføring, BHD: 800x2000+100x800 mm, 42 HE

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------