



TX 7888.100

Netværksskab TX CableNet

Stat: 09-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.100 - Netværksskab TX CableNet med ventilerede låger

Kabelstyring på et helt nyt plan: TX CableNet samler flere års erfaring i et enkelt it-rack, der opfylder alle krav med hensyn til funktionalitet og kvalitet, og som er forberedt til individuel indvendig udbygning.



Funktioner

Best.nr.	TX 7888.100
Udgave	1. generation Ventileret med sideplader
Fordele	Nyt toppladekoncept: Fuld udnyttelse af dybden i form af kabling og eventuel integration af et ventilatormodul Effektivt rammekoncept til individuel udbygning Komfortabel adgang: enkel montage og demontage af sideplader og låger sikrer hurtig adgang til kabinettet indvendige område Mulighed for at installere aktive og passive netværkskomponenter takket være ventilerede låger Hængselsiden kan ændres Omfattende tilbehørsprogram til individuel indretning
Materiale	Top: Stålplade, 1,5 mm Skabsramme: Stålplade, 1,5 mm Låge: Stålplade, 1,2 mm 19"-profilskinner: stålplade, 2 mm

Funktioner

Overflade	Skabsramme: grundet Fladdele: grundet, pulverlakeret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Kabinet med ventileret låge foran og baglåge Skabsstel med låger og topplade Sideplader, aflåselige, inkl. sikkerhedslås 3524 E Topplade, svejst med vandfalds-koncept til kabelindføring i siden med skjult udskæring til ventilatormodul To 482,6 mm (19")-profilskinner, fortil og bagtil Stålpladelåge fortil, ventileret, 130°-hængsler Stålpladelåge bagtil, ventileret, udelt, 130°-hængsler IPPC-palle
Dimensioner	Bredde: 800 mm Højde: 2.000 mm Dybde: 1.000 mm
Højdeenheder	42 HE
Niveauafstand (i leveringstilstand)	645 mm
Udgave	med sideplader
Design doors	Ventileret
Belastningsevne	5000 N
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	125 kg
Bruttovægt	135 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivelse	Network Rack TX CableNet, 800x2000x1000 mm, 42 U, with side panels, RAL 7035

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK
