

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.200

Netværksskab TX CableNet

Stat: 26-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.200 - Netværksskab TX CableNet med glaslåge

TX CableNet – forbedret pladsudnyttelse takket være it-racks uden overdimensioneret bredde eller dybde. Derfor er dette it-netværksskab også velegnet til brug i mindre it-netværksstrukturer og er allerede optimalt forberedt til individuel indvendig udbygning.



Funktioner

| | |
|-----------|--|
| Best.nr. | TX 7888.200 |
| Udgave | 1. generation med glaslåge med sideplader |
| Fordele | Fleksibel kabelføring alt efter opstillingssted Sikker kabelilægning, der overholder kritiske krav til kabelbøjningsradius "Vandfalds"-koncept til kabelføring: nem og sikker kabelføring over taget Komfortabel adgang: enkel montage og demontage af sideplader og låger sikrer hurtig adgang til kabinettet indvendige område TS- og VX-kompatibelt tilbehør Omfattende tilbehørsprogram til individuel indretning |
| Materiale | Kabinet: Stålplade Låge: Stålplade, 1,2 mm Sidepanel: Stålplade, 1,2 mm 19"-profilskinner: stålplade, 2 mm Sidepanel: Stålplade, 1,2 mm |
| Overflade | Skabsramme: grundet Fladdele: grundet, pulverlakeret |

Funktioner

| | |
|-------------------------------------|---|
| General colour | RAL 7035 |
| Farve | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Kabinet med glaslåge foran samt baglåge Skabsstel med låger og topplade Stålplade-glaslåge fortil, 130°-hængsler Stålpladelåge bagtil, lukket, udelt, 130°-hængsler Lås fortil og bagtil: Designgreb med sikkerhedslukning 3524 E Sideplader, aflåselige, inkl. sikkerhedslås 3524 E Topplade, svejst med vandfalds-koncept til kabelindføring i siden med skjult udskæring til ventilatormodul To 482,6 mm (19")-profilskinner, fortil og bagtil IPPC-palle 19"-profilskinner |
| Dimensioner | Bredde: 800 mm Højde: 2.000 mm Dybde: 1.000 mm |
| Højdeenheder | 42 HE |
| Højdeenheder | 42 HE |
| Niveauafstand (i leveringstilstand) | 645 mm |
| Udgave | med sideplader |
| Design af bagdør | Stålpladelåge bagtil, lukket, udelt, 130°-hængsler |
| Design af fordør | Stålplade-glaslåge fortil, 130°-hængsler |
| Belastningsevne | 5000 N |
| Belastningsevne | 5.000 N |
| Bemærk | Ved indbygning af en ventilationsmodul kræves der børsteskiner til kabelgennemføringsåbningerne, hvis disse anvendes, eller hvis dækpladerne er blevet fjernet Børstelister til afdækning af kabelindføringen fås separat og kan nemt bestilles via vores tilbehørsprogram. |
| Grundmateriale | Stålplade |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 139,175 kg |

Funktioner

| | |
|--------------------|---|
| Bruttovægt | 146,5 kg |
| Toldtarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ETIM 8 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Produktbeskrivelse | Netværksskab TX CableNet med glaslåge, 800x2000x1000 mm, 42 HE, med sidevægge, RAL 7035 |

Godkendelser.

| | |
|---------------|---|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK |