


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.202

## Netværksskab TX CableNet

Stat: 05-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.202 - Netværksskab TX CableNet med glaslåge

TX CableNet – forbedret pladsudnyttelse takket være it-racks uden overdimensioneret bredde eller dybde. Derfor er dette it-netværksskab også velegnet til brug i mindre it-netværksstrukturer og er allerede optimalt forberedt til individuel indvendig udbygning.



## Funktioner

Best.nr.	TX 7888.202
Udgave	1. generation med glaslåge uden sideplader
Fordele	Fleksibel kabelføring alt efter opstillingssted Sikker kabelilægning, der overholder kritiske krav til kabelbøjningsradius "Vandfalds"-koncept til kabelføring: nem og sikker kabelføring over taget Komfortabel adgang: enkel montage og demontage af sideplader og låger sikrer hurtig adgang til kabinettet indvendige område TS- og VX-kompatibelt tilbehør Omfattende tilbehørsprogram til individuel indretning
Materiale	Kabinet: Stålplade Låge: Stålplade, 1,2 mm Sidepanel: Stålplade, 1,2 mm 19"-profilskinner: stålplade, 2 mm
Overflade	Skabsramme: grundet Fladdele: grundet, pulverlakeret

# Funktioner

General colour	RAL 7035
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Kabinet med glaslåge foran samt baglåge Skabsramme VX med låger og topplade Stålplade-glaslåge fortil, 130°-hængsler Stålpladelåge bagtil, lukket, udelt, 130°-hængsler Lås fortil og bagtil: Designgreb med sikkerhedslukning 3524 E Topplade, svejst med vandfalds-koncept til kabelindføring i siden med skjult udskæring til ventilatormodul IPPC-palle 19"-profilskinner
Dimensioner	Bredde: 800 mm Højde: 2.000 mm Dybde: 800 mm
Højdeenheder	42 HE
Højdeenheder	42 HE
Niveauafstand (i leveringstilstand)	445 mm
Udgave	uden sideplader
Design doors	lukket
Design af bagdør	Stålpladelåge, udelt, lukket
Design af fordør	Glaslåse, udelt med hærdet sikkerhedsglas 3 mm Lågeåbningsvinkel ved sammenbygning maks. 105°
Belastningsevne	5000 N
Belastningsevne	5.000 N
Bemærk	Ved indbygning af en ventilationsmodul kræves der børsteskiner til kabelgennemføringsåbningerne, hvis disse anvendes, eller hvis dækpladerne er blevet fjernet Børstelister til afdækning af kabelindføringen fås separat og kan nemt bestilles via vores tilbehørsprogram.
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.

# Funktioner

---

Nettovægt	78 kg
Bruttovægt	88 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivelse	Network Rack TX CableNet with glazed door, 800x2000x800 mm, 42 U, without side panels, RAL 7035

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK