


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.510

Netværksskab TE 8000

Stat: 04-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.510 - Netværksskab TE 8000

TE 8000 IT-skab med glaslåge, forberedt til individuel indvendig udbygning.

Funktioner

Best.nr.	TE 7888.510
Udgave	med sideplader
Fordele	Ingen skabsramme Optimal tilgængelighed Enkel transport takket være mulighed for demontering Hængselsiden kan ændres
Materiale	Stålplade Glaslåge: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Overflade	Montageramme: grundet Fladdele: pulverlakeret
General colour	RAL 7035
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Selvbærende 482,6 mm (19")-montageramme, foran og bagtil, kan varieres i dybden Glaslåge fortil, inkl. 130° hængsler, designhåndtag og sikkerhedslås 3524 E Stålpladelåge bagtil, inkl. 130° hængsler, sikkerhedslås 3524 E Bundramme med maksimal udskæring (til valgfri bestykning med modulplader) Topplade, inkl. tildækket udskæring til kabelindføring og ventilator som ekstraudstyr 4 nivelleringsfødder, M10 (medfølger) 4 afstandsbolte, 20 mm, til hævnning af topplade (vedlagt) Sideplader, aflåselige, inkl. sikkerhedslås 3524 E
Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 2.000 mm Dybde: 800 mm
Højdeenheder	42 HE
Højdeenheder	42 HE

Funktioner

Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil	130 mm / 130 mm /
Niveauafstand (i leveringstilstand)	495 mm
Belastningsevne	4.000 N
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 20
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	88,5 kg
Bruttovægt	96,5 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivelse	TE Netværksskab TE 8000, BHD: 600x2000x800 mm, 42 U, med glaslåge

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring
---------------	----------------------------