

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TE 7888.520

## Netværksskab TE 8000

Stat: 21-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TE 7888.520 - Netværksskab TE 8000

TE 8000 IT-skab med glaslåge, forberedt til individuel indvendig udbygning.

## Funktioner

Best.nr.	TE 7888.520
Udgave	med sideplader
Fordele	Ingen skabsramme Optimal tilgængelighed Enkel transport takket være mulighed for demontering Hængselsiden kan ændres
Materiale	Stålplade Glaslåge: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Overflade	Montageramme: grundet Fladdele: pulverlakeret
General colour	RAL 7035
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Selvbærende 482,6 mm (19")-montageramme, foran og bagtil, kan varieres i dybden Glaslåge fortil, inkl. 130° hængsler, designhåndtag og sikkerhedslås 3524 E Stålpladelåge bagtil, inkl. 130° hængsler, sikkerhedslås 3524 E Bundramme med maksimal udskæring (til valgfri bestykning med modulplader) Topplade, inkl. tildækket udskæring til kabelindføring og ventilator som ekstraudstyr 4 nivelleringsfødder, M10 (medfølger) 4 afstandsbolte, 20 mm, til hævnning af topplade (vedlagt) Sideplader, aflåselige, inkl. sikkerhedslås 3524 E
Dimensioner	Bredde: 800 mm Højde: 2.000 mm Dybde: 600 mm
Højdeenheder	42 HE
Højdeenheder	42 HE

# Funktioner

---

Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil	30 mm / 30 mm /
Niveauafstand (i leveringstilstand)	495 mm
Belastningsevne	4.000 N
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 20
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	100 kg
Bruttovægt	103 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivelse	TE Netværksskab TE 8000, BHD: 800x2000x600 mm, 42 U, med glaslåge

# Godkendelser.

---

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring
---------------	----------------------------