Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




TX 7888.721

Netværksskab TX CableNet

Stat: 08-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

TX 7888.721 - Netværksskab TX CableNet med glaslåge

TX CableNet – forbedret pladsudnyttelse takket være it-racks uden overdimensioneret bredde eller dybde. Derfor er dette it-netværksskab også velegnet til brug i mindre it-netværksstrukturer og er allerede optimalt forberedt til individuel indvendig udbygning.







Funktioner

Best.nr.	TX 7888.721
Udgave	2. generation mulighed for demontering med glaslåge med sideplader Med topplade
Produktbeskrivelse	Optimal it-racks-løsning til installationer med begrænsede pladsforhold, lave loftshøjder eller svært tilgængelige opstillingssteder. Intet effekttab som følge af ubrugte højdeenheder ved udbygninger takket være den eksklusive brug af små elektriske komponenter.
Fordele	Ny topplade-koncept: Sikrer optimal udnyttelse af hele skabsvolumen til kabelføring og giver mulighed for integrering af ventilatormodul Effektivt rammekoncept til individuel udbygning. Fastskruede sideplader til hurtig adgang 19"-profilskinner, justerbare i bredden og dybden samt mulighed for en asymmetrisk lejret indvendig udbygning Mulighed for demontering

© Rittal 2026

Funktioner

Materiale	Kabinet: Stålplade Låge: Stålplade, 1,2 mm Sidepanel: Stålplade, 1,2 mm 19"-profilskinner: stålplade, 2 mm Sidepanel: Stålplade, 1,2 mm
Overflade	Skabsramme: grundet Fladdele: grundet, pulverlakeret
General colour	RAL 7035
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Kabinet med glaslåge foran samt baglåge Skabsramme, demonterbar, med 19"-profilskinner foran og bagpå Sideplader Topplade fastgjort med skruer, med skjult kabelindføring i begge sider i hele skabets dybde samt centralt, skjult udbrud til enkel montering af et blæsermodul.
Dimensioner	Bredde: 800 mm Højde: 2.000 mm Dybde: 1.000 mm
Højdeenheder	42 HE
Niveauafstand (i leveringstilstand)	645 mm
19"-beslag	mulighed for demontering
Udgave	med sideplader
Design af bagdør	Stålpladelåge, udelt, lukket
Design af fordør	Glaslåse, udelt med hærdet sikkerhedsglas 3 mm Lågeåbningsvinkel ved sammenbygning maks. 105°
Belastningsevne	5000 N
Bæreevne (statisk)	500 kg
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 20

Funktioner

Bemærk	Ved indbygning af en ventilationsmodul kræves der børsteskinner til kabelgennemføringsåbningerne, hvis disse anvendes, eller hvis dækpladerne er blevet fjernet Børstelister til afdækning af kabelindføringen fås separat og kan nemt bestilles via vores tilbehørsprogram.
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	123,5 kg
Bruttovægt	133,5 kg
Toldtarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivelse	TX CableNet, med glasdør, med topplade, sidepaneler, 19"-profilskinner, demonterbart kabinet, BHD: 800x2000x1000 mm, RAL 7035

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring