

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.731

Netværksskab TX CableNet

Stat: 06-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.731 - Netværksskab TX CableNet med ventilerede låger

Kabelstyring på et helt nyt plan: TX CableNet samler flere års erfaring i et enkelt it-rack, der opfylder alle krav med hensyn til funktionalitet og kvalitet, og som er forberedt til individuel indvendig udbygning.



Funktioner

Best.nr.	TX 7888.731
Udgave	2. generation mulighed for demontering Ventileret med sideplader
Produktbeskrivelse	Optimal it-racks-løsning til installationer med begrænsede pladsforhold, lave loftshøjder eller svært tilgængelige opstillingssteder. Intet effekttab som følge af ubrugte højdeenheder ved udbygninger takket være den eksklusive brug af små elektriske komponenter.

Funktioner

Fordele	<p>Topplade fastgjort med skruer, med skjult kabelindføring i begge sider i hele skabets dybde samt centralt, skjult udbrud til enkel montering af et blæsermodul.</p> <p>Effektivt rammekoncept til individuel udbygning</p> <p>Fastskruede sideplader til hurtig adgang</p> <p>19"-profilskinner, justerbare i bredden og dybden samt mulighed for en asymmetrisk lejret indvendig udbygning</p> <p>Mulighed for demontering</p> <p>Omfattende tilbehørsprogram til individuel indretning</p>
Materiale	<p>Top: Stålplade, 1,5 mm</p> <p>Skabsramme: Stålplade, 1,5 mm</p> <p>Låge: Stålplade, 1,2 mm</p> <p>19"-profilskinner: stålplade, 2 mm</p> <p>Sidepanel: Stålplade, 1,2 mm</p>
Overflade	<p>Skabsramme: grundet</p> <p>Fladdele: grundet, pulverlakeret</p>
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	<p>Kabinet med ventileret låge foran og baglåge</p> <p>Skabsramme, demonterbar, med 19"-profilskinner foran og bagpå</p> <p>Sideplader</p> <p>Topplade fastgjort med skruer, med skjult kabelindføring i begge sider i hele skabets dybde samt centralt, skjult udbrud til enkel montering af et blæsermodul.</p>
Dimensioner	<p>Bredde: 800 mm</p> <p>Højde: 2.000 mm</p> <p>Dybde: 1.000 mm</p>
Højdeenheder	42 HE
Niveauafstand (i leveringstilstand)	645 mm
19"-beslag	mulighed for demontering
Udgave	med sideplader
Design doors	Ventileret
Design af bagdør	Stålpladelåge, udelt, ventileret
Design af fordør	Stålpladelåge, udelt, ventileret Åbent areal i den perforerede del ca. 78 %

Funktioner

Belastningsevne	5000 N
Bæreevne (statisk)	500 kg
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	125 kg
Bruttovægt	135 kg
Toldtarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivelse	TX CableNet, med ventileret låge, med topplade, sidepaneler, 19"-profilskinner, demonterbart kabinet, BHD: 800x2000x1000 mm, RAL 7035

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring