

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.731

Netværksskab TX CableNet

Stat: 26-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.731 - Netværksskab TX CableNet med ventilerede låger

Kabelstyring på et helt nyt plan: TX CableNet samler flere års erfaring i et enkelt it-rack, der opfylder alle krav med hensyn til funktionalitet og kvalitet, og som er forberedt til individuel indvendig udbygning.



Funktioner

| | |
|--------------------|--|
| Best.nr. | TX 7888.731 |
| Udgave | 2. generation mulighed for demontering Ventileret med sideplader |
| Produktbeskrivelse | Optimal it-racks-løsning til installationer med begrænsede pladsforhold, lave loftshøjder eller svært tilgængelige opstillingssteder. Intet effekttab som følge af ubrugte højdeenheder ved udbygninger takket være den eksklusive brug af små elektriske komponenter. |

Funktioner

| | |
|-------------------------------------|---|
| Fordele | <p>Topplade fastgjort med skruer, med skjult kabelindføring i begge sider i hele skabets dybde samt centralt, skjult udbrud til enkel montering af et blæsermodul.</p> <p>Effektivt rammekoncept til individuel udbygning</p> <p>Fastskruede sideplader til hurtig adgang</p> <p>19"-profilskinner, justerbare i bredden og dybden samt mulighed for en asymmetrisk lejret indvendig udbygning</p> <p>Mulighed for demontering</p> <p>Omfattende tilbehørsprogram til individuel indretning</p> |
| Materiale | <p>Top: Stålplade, 1,5 mm</p> <p>Skabsramme: Stålplade, 1,5 mm</p> <p>Låge: Stålplade, 1,2 mm</p> <p>19"-profilskinner: stålplade, 2 mm</p> <p>Sidepanel: Stålplade, 1,2 mm</p> |
| Overflade | <p>Skabsramme: grundet</p> <p>Fladdele: grundet, pulverlakeret</p> |
| Farve | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | <p>Kabinet med ventileret låge foran og baglåge</p> <p>Skabsramme, demonterbar, med 19"-profilskinner foran og bagpå</p> <p>Sideplader</p> <p>Topplade fastgjort med skruer, med skjult kabelindføring i begge sider i hele skabets dybde samt centralt, skjult udbrud til enkel montering af et blæsermodul.</p> |
| Dimensioner | <p>Bredde: 800 mm</p> <p>Højde: 2.000 mm</p> <p>Dybde: 1.000 mm</p> |
| Højdeenheder | 42 HE |
| Niveauafstand (i leveringstilstand) | 645 mm |
| 19"-beslag | mulighed for demontering |
| Udgave | med sideplader |
| Design doors | Ventileret |
| Design af bagdør | Stålpladelåge, udelt, ventileret |
| Design af fordør | <p>Stålpladelåge, udelt, ventileret</p> <p>Åbent areal i den perforerede del ca. 78 %</p> |

Funktioner

| | |
|--------------------|---|
| Belastningsevne | 5000 N |
| Bæreevne (statisk) | 500 kg |
| Grundmateriale | Stålplade |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 125 kg |
| Bruttovægt | 135 kg |
| Toldtarifnummer | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ETIM 8 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Produktbeskrivelse | TX CableNet, med ventileret låge, med topplade, sidepaneler, 19"-profilskinner, demonterbart kabinet, BHD: 800x2000x1000 mm, RAL 7035 |

Godkendelser.

| | |
|---------------|----------------------------|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring |