Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# TX 7888.828

# Netværksskab TX CableNet

Stat: 05-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

# TX 7888.828 - Netværksskab TX CableNet med glaslåge

TX CableNet – forbedret pladsudnyttelse takket være it-racks uden overdimensioneret bredde eller dybde. Derfor er dette it-netværksskab også velegnet til brug i mindre it-netværksstrukturer og er allerede optimalt forberedt til individuel indvendig udbygning.


## Funktioner

| | |
|---|---|
| Best.nr. | TX 7888.828 |
| Udgave | 2. generation<br>med glaslåge<br>med sideplader<br>Med topplade |
| Fordele | Ny topplade-koncept: Sikrer optimal udnyttelse af hele skabsvolumen til kabelføring og giver mulighed for integrering af ventilatormodul<br>Effektivt rammekoncept til individuel udbygning<br>Fastskruede sideplader til hurtig adgang<br>Justerbare 19"-profilskinner for og bag, fleksible i dybde og bredde til en individuel, også asymmetrisk, indvendig opbygning.<br>Omfattende tilbehørsprogram til individuel indretning |
| Materiale | Kabinet: Stålplade<br>Låge: Stålplade, 1,2 mm<br>Sidepanel: Stålplade, 1,2 mm<br>19"-profilskinner: stålplade, 2 mm<br>Sidepanel: Stålplade, 1,2 mm |
| Overflade | Skabsramme: grundet<br>Fladdele: grundet, pulverlakeret |
| General colour | RAL 7035 |
| Farve | RAL 7035 |

# Funktioner

| | |
|---|---|
| Leveringsomfang | Kabinet med glaslåge foran samt baglåge<br>Sideplader<br>Topplade fastgjort med skruer, med skjult kabelindføring i begge sider i hele skabets dybde samt centralt, skjult udbrud til enkel montering af et blæsermodul. |
| Dimensioner | Bredde: 800 mm<br>Højde: 2.000 mm<br>Dybde: 800 mm |
| Højdeenheder | 42 HE |
| Niveauafstand (i leveringstilstand) | 445 mm |
| Udgave | med sideplader |
| Design af bagdør | Stålpladelåge, udelt, lukket |
| Design af fordør | Glaslåse, udelt<br>med hærdet sikkerhedsglas 3 mm<br>Lågeåbningsvinkel ved sammenbygning maks. 105° |
| Belastningsevne | 5000 N |
| Bæreevne (statisk) | 500 kg |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 20 |
| Bemærk | Ved indbygning af en ventilationsmodul kræves der børsteskinner til kabelgennemføringsåbningerne, hvis disse anvendes, eller hvis dækpladerne er blevet fjernet<br>Børstelister til afdækning af kabelindføringen fås separat og kan nemt bestilles via vores tilbehørsprogram. |
| Grundmateriale | Stålplade |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 116,5 kg |
| Bruttovægt | 126,5 kg |
| Toldtarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ETIM 8 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |

# Funktioner

| | |
|---|---|
| Produktbeskrivelse | TX CableNet, med glasdør, med topplade, sidepaneler, 19"-profilskinner, BHD: 800x2000x800 mm, RAL 7035 |

# Godkendelser.

| | |
|---|---|
| Godkendelser. | UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring<br>Overensstemmelseserklæring UK |