



TX 7888.831 - Netværksskab TX CableNet med ventilerede låger

Kabelstyring på et helt nyt plan: TX CableNet samler flere års erfaring i et enkelt it-rack, der opfylder alle krav med hensyn til funktionalitet og kvalitet, og som er forberedt til individuel indvendig udbygning.



Funktioner

Best.nr.	TX 7888.831
Udgave	2. generation Ventileret med sideplader
Fordele	Ny toplade-koncept: Sikrer optimal udnyttelse af hele skabsvolumen til kabelføring og giver mulighed for integrering af ventilatormodul Effektivt rammekoncept til individuel udbygning Fastskruede sideplader til hurtig adgang 19"-profilskinner for og bag, med dybdejustering Omfattende tilbehørsprogram til individuel indretning
Materiale	Top: Stålblade, 1,5 mm Skabsramme: Stålblade, 1,5 mm Låge: Stålblade, 1,2 mm 19"-profilskinner: stålblade, 2 mm Sidepanel: Stålblade, 1,2 mm
Overflade	Skabsramme: grundet Fladdele: grundet, pulverlakeret
Farve	RAL 7035

Funktioner

Leveringsomfang	Kabinet med ventileret låge foran og baglåge Skabsramme med 19"-profilskinner for og bag. Sideplader Topplade fastgjort med skruer, med skjult kabelindføring i begge sider i hele skabets dybde samt centralt, skjult udbrud til enkel montering af et blæsermodul.
Dimensioner	Bredde: 800 mm Højde: 2.000 mm Dybde: 1.000 mm
Højdeenheder	42 HE
Niveauafstand (i leveringstilstand)	645 mm
Udgave	med sideplader
Design doors	Ventileret
Design af bagdør	Stålpladelåge, udelt, ventileret
Design af fordør	Stålpladelåge, udelt, ventileret Åbent areal i den perforerede del ca. 78 %
Belastningsevne	5000 N
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	117,5 kg
Bruttovægt	118,5 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivelse	Netværksskab TX CableNet, 800x2000x1000 mm, 42 HE, ventileret, RAL 7035

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK
