

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.831

## Netværksskab TX CableNet

Stat: 22-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.831 - Netværksskab TX CableNet med ventilerede låger

Kabelstyring på et helt nyt plan: TX CableNet samler flere års erfaring i et enkelt it-rack, der opfylder alle krav med hensyn til funktionalitet og kvalitet, og som er forberedt til individuel indvendig udbygning.



## Funktioner

Best.nr.	TX 7888.831
Udgave	2. generation Ventileret med sideplader
Fordele	Ny toplade-koncept: Sikrer optimal udnyttelse af hele skabsvolumen til kabelføring og giver mulighed for integrering af ventilatormodul Effektivt rammekoncept til individuel udbygning Fastskruede sideplader til hurtig adgang 19"-profilskinner for og bag, med dybdejustering Omfattende tilbehørsprogram til individuel indretning
Materiale	Top: Stålblade, 1,5 mm Skabsramme: Stålblade, 1,5 mm Låge: Stålblade, 1,2 mm 19"-profilskinner: stålblade, 2 mm Sidepanel: Stålblade, 1,2 mm
Overflade	Skabsramme: grundet Fladdele: grundet, pulverlakeret
Farve	RAL 7035

# Funktioner

Leveringsomfang	Kabinet med ventileret låge foran og baglåge Skabsramme med 19"-profilskinner for og bag. Sideplader Topplade fastgjort med skruer, med skjult kabelindføring i begge sider i hele skabets dybde samt centralt, skjult udbrud til enkel montering af et blæsermodul.
Dimensioner	Bredde: 800 mm Højde: 2.000 mm Dybde: 1.000 mm
Højdeenheder	42 HE
Niveauafstand (i leveringstilstand)	645 mm
Udgave	med sideplader
Design doors	Ventileret
Design af bagdør	Stålpladelåge, udelt, ventileret
Design af fordør	Stålpladelåge, udelt, ventileret Åbent areal i den perforerede del ca. 78 %
Belastningsevne	5000 N
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	117,5 kg
Bruttovægt	118,5 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivelse	Netværksskab TX CableNet, 800x2000x1000 mm, 42 HE, ventileret, RAL 7035

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK

---