

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.875

Netværksskab TE 8000

Stat: 29-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.875 - Netværksskab TE 8000 Ventilernet

Demonterbart IT-skabssystem med 482,6 mm (19")-montageramme, der kan varieres i dybden.

Funktioner

| | |
|-----------------|---|
| Best.nr. | TE 7888.875 |
| Fordele | Ingen skabsramme Optimal tilgængelighed Enkel transport takket være mulighed for demontering Hængselsiden kan ændres |
| Materiale | Stålplade |
| Overflade | Montageramme: grundet Fladdele: pulverlakeret |
| General colour | RAL 7035 |
| Farve | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Selvbærende 482,6 mm (19")-montageramme, foran og bagtil, kan varieres i dybden Stålpladelåge ventilernet (fri flade i hulpladeandelen > 67 %), fortil med designhåndtag, 130° hængsler, sikkerhedslås 3524 E Stålpladelåge ventilernet (åbent areal i den perforerede del > 67 %), bagtil med 130° hængsler, sikkerhedslås 3524 E Bundramme med maksimal udskæring (til valgfri bestykning med modulplader) Topplade, inkl. tildækket udskæring til kabelindføring og ventilator som ekstraudstyr 4 nivelleringsfødder, M10 (medfølger) 4 afstandsbolte, 20 mm, til hævnning af topplade (vedlagt) Sideplader, aflåselige, inkl. sikkerhedslås 3524 E |
| Dimensioner | Bredde: 600 mm Højde: 1.200 mm Dybde: 1.000 mm |
| Højdeenheder | 24 HE |
| Højdeenheder | 24 HE |

Funktioner

| | |
|--|--|
| Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil | 80 mm / 130 mm |
| Niveaufstand (i leveringstilstand) | 745 mm |
| Belastningsevne | 7.000 N |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 20 |
| Grundmateriale | Stålplade |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 69 kg |
| Bruttovægt | 70 kg |
| Toldtarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Produktbeskrivelse | TE Netværksskab TE 8000, BHD: 600x1200x1000 mm, 24 U, ventileret |

Godkendelser.

| | |
|---------------|----------------------------|
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring |
|---------------|----------------------------|