

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.940 Fordelerrammer

Stat: 17-02-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.940 - Fordelerrammer TE 8000 open

For optimal tilgængelighed fra alle sider ved montage og installation.

Funktioner

Best.nr.	TE 7888.940
Fordele	Optimal tilgængelighed fra alle sider ved montage og installation Ubegrænset luftflow takket være den åbne konstruktion Afstanden mellem montageniveauerne kan reguleres trinkløst
Materiale	Stålplade
Overflade	Pulverlakeret
General colour	RAL 7035
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Selvbærende montageramme med 482,6 mm (19") montageniveau fortil og bagtil Topplade forberedt til montering af kabelkasse Åben bundramme med 2 monterede systemchassiser til individuel udbygning i bredden 4 nivelleringsfødder, M10 (medfølger) Topplade med børsteliste bagtil, på tværs
Dimensioner	Bredde: 600 mm Højde: 2.000 mm Dybde: 1.000 mm
Højdeenheder	42 HE
Højdeenheder	42 HE
Montagefrirum til 19"-niveau, foran/bagtil	80 mm / 130 mm
Niveauafstand (i leveringstilstand)	745 mm
Belastningsevne	7.000 N
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.

Funktioner

Nettovægt	33 kg
Bruttovægt	35 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602
Produktbeskrivelse	TE Netværksskab TE 8000, BHD: 600x2000x1000 mm, 42 U, åben