

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.110

PDU international, model basic

Stat: 08-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.110 - PDU international, model basic

IT-rack-strømfordeling i forskellige udførelser. Indgang med CEE-stik (16 A/32 A) samt C13- og C19- udgange. Effektfordeling mellem 3,7 kW til 22 kW.

Funktioner

Best.nr.	DK 7955.110
Udgave	PDU Basic
Produktbeskrivelse	Robust, kompakt grundlæggende strømfordeling til IT-miljøer. Vha. den kompakte PDU kan ethvert IT-rack let udstyres med en professionel strømfordeling. Ved TS IT-rack er montering desuden muligt uden værktøj. Det kompakte design gør monteringen nem.
Materiale	Aluminiumprofil, sorteloxeret
Dimensioner	Bredde: 44 mm Dybde: 62 mm Længde: 970 mm
Antal stikdåser og type	24 x C13 / 4 x C19
Stikdåser	24 x Apparatstik C13 4 x Apparatstik C19
Mærkestrøm (maks.)	16 A
Strømforsyninger	Antal: 1 Faser per forsyning: 1~
Længde tilslutningskabel	3 m
Tilslutningstype (elektrisk)	CEE
Direktiver	EMC-direktiv 2014/30/EU Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU
Normer	EN 60950-1
Driftstemperatur	0 °C...45 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)	10...95 %
Opbevaringstemperatur	-25 °C...70 °C

Funktioner

Passer til	Bokstype: TS IT: ≥ 1.200 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	3,133 kg
Bruttovægt	3,333 kg
Toldtarifnummer	85366990
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27142604
Produktbeskrivelse	DK PDU international, basic version, kompakt basic strømfordeler, BLD: 44x970x62 mm, 24xC13, 4xC19, sort, CEE, 1~, 16 A, til min H: 1200 mm