

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.134

PDU international, model basic

Stat: 21-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.134 - PDU international, model basic

IT-rack-strømfordeling i forskellige udførelser. Indgang med CEE-stik (16 A/32 A) samt C13- og C19- udgange. Effektfordeling mellem 3,7 kW til 22 kW.

Funktioner

| | |
|--|---|
| Best.nr. | DK 7955.134 |
| Udgave | PDU Basic |
| Produktbeskrivelse | Robust, kompakt grundlæggende strømfordeling til IT-miljøer. Vha. den kompakte PDU kan ethvert IT-rack let udstyres med en professionel strømfordeling. Ved TS IT-rack er montering desuden muligt uden værktøj. Det kompakte design gør monteringen nem. |
| Materiale | Aluminiumprofil, sorteloxeret |
| Dimensioner | Bredde: 44 mm Dybde: 62 mm Længde: 1.710 mm |
| Antal stikdåser og type | 36 x C13 / 6 x C19 |
| Stikdåser | 36 x Apparatstik C13 6 x Apparatstik C19 |
| Mærkestrøm (maks.) | 32 A |
| Strømforsyninger | Antal: 1 Faser per forsyning: 3~ |
| Længde tilslutningskabel | 3 m |
| Tilslutningstype (elektrisk) | CEE |
| Number RJ45 ports for sensor units max | 6 |
| Direktiver | EMC-direktiv 2014/30/EU Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU |
| Normer | EN 60950-1 |
| Driftstemperatur | 0 °C...45 °C |

Funktioner

| | |
|------------------------------------|--|
| Luftfugtighed (ikke kondenserende) | 10...95 % |
| Opbevaringstemperatur | -25 °C...70 °C |
| Passer til | Bokstype: TS IT: ≥ 2.000 mm |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| ETIM 9 | EC002762 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| Produktbeskrivelse | DK PDU international, basic version, kompakt basic strømfordeler, BLD: 44x1710x62 mm, 36xC13, 6xC19, sort, CEE, 3~, 32 A, til min H: 2000 mm |