

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.135

PDU international, model basic

Stat: 21-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.135 - PDU international, model basic

IT-rack-strømfordeling i forskellige udførelser. Indgang med CEE-stik (16 A/32 A) samt C13- og C19- udgange. Effektfordeling mellem 3,7 kW til 22 kW.

Funktioner

Best.nr.	DK 7955.135
Udgave	PDU Basic
Produktbeskrivelse	Robust, kompakt grundlæggende strømfordeling til IT-miljøer. Vha. den kompakte PDU kan ethvert IT-rack let udstyres med en professionel strømfordeling. Ved TS IT-rack er montering desuden muligt uden værktøj. Det kompakte design gør monteringen nem.
Materiale	Aluminiumprofil, sorteloxeret
Dimensioner	Bredde: 44 mm Dybde: 62 mm Længde: 1.405 mm
Antal stikdåser og type	42 x C13
Stikdåser	42 x Apparatstik C13
Mærkestrøm (maks.)	16 A
Strømforsyninger	Antal: 1 Faser per forsyning: 3~
Længde tilslutningskabel	3 m
Tilslutningstype (elektrisk)	CEE
Direktiver	EMC-direktiv 2014/30/EU Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU
Normer	EN 60950-1
Driftstemperatur	0 °C...45 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)	10...95 %
Opbevaringstemperatur	-25 °C...70 °C

Funktioner

Passer til	Bokstype: TS IT: ≥ 1.800 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	4,5 kg
Bruttovægt	4,7 kg
Toldtarifnummer	85366990
ECLASS 8.0	27142604
Produktbeskrivelse	DK PDU international, basic version, kompakt basic strømfordeler, BLD: 44x1405x62 mm, 42xC13, sort, CEE, 3~, 16 A, til min H: 1800 mm